

Garantibevis

Nexans Norway AS

Installerad av: _____

Adress: _____

Yta: _____ Area: _____ m²

Temperaturen är begränsad till max 80°C

Installationsmanualen följs & ägaren är informerad om kraven

Följs installationsanvisningarna

Möjlig användning av skyddsutrustning (specifikationer)

Installation värden

Kabel typ & Effekt: _____

Effekt: _____ W/m

Nom. motstånd: _____ Ohm

Spänning: _____ V

Styrsystemstyp _____

Övrigt _____

Motståndsmätning (-5 / +10 Norm Ohm)

I förpackning _____

Efter förläggning _____

Före anslutning _____

Datum & underskrift _____

Isolationsmätning (> 100 M Ohm)

I förpackningen _____

Efter förläggning _____

Före anslutning _____

Datum & Underskrift _____

Byggtekniska uppgifter

Förläggningsdjup: _____ cm

Antal kablar: _____ st

Uppvärmad yta: _____ m²

Effekt/m²: _____ W/m²

Säkringsstorlek: _____ A

Jordfelsbrytare: _____ ≤ 30mA

Jordad kabel

Jordad mot elnätet

Övrigt _____

Ritning av förläggningen

Installatören

Värmekabeln är installerad enligt Nexans Norway Installation Manual och anläggningens ägaren har underrättats om försiktighetsåtgärder och begränsningar för användningen av värmesystemet.

Ja

Nej

Särskilda villkor för denna installation: _____

Datum _____ Underskrift _____ Stämpel _____

Förläggning djup ifylls om möjlighet finns

Värmekabeln förläggs i en värmeledande form som blandas väl enligt leverantörens instruktioner. Dessutom komprimeras gjutningen för att ge en kompakt gjutning. Försiktighet har utövats under gjutning och med hänsyn till värmekabeln.

Förläggningsområde _____ Förläggningsdjup _____

Datum _____ Underskrift _____

Arbetet slutförts:

Garanti/bruksanvisningar har tagits emot, kontrollerats

Datum _____ Underskrift _____